

**Garant****eco-værktøjsholder, form B7 radial højre, lang, Skaft-Ø d1: 30mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319091 30
GTIN	4062406240721
Artikelklasse	31V

## Beskrivelse

### Udførelse:

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

### Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 65 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

## Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
------------------------	-------

$l_1$	22 mm
$l_2$	40 mm
$b_1$	100 mm
$h_6$	35 mm
$h_1$	20 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
$h_2$	29 mm
$h_5$	38 mm
$b_2$	65 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder