

**Rørsvejsetang, Hel længde: 280mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	709501 280
GTIN	4062406241070
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

U-formede kæber, de øverste kæber er dog afvinklede i prismeform; dermed er der sikker trepunktskontakt ved spænding af rørmateriale. Stabil tangenhed i fjederstål. Helt forniklet tang.

Anvendelse:

Til centrisk spænding ved svejsning af rør eller runde stænger.

Materiale:

Kæber i krom-vanadium-stål.

Reservedel:

Reservefjeder nr. 708301 str. 10.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde for rør	2/5 – 2,3/4 tommer
Spændvidde for rør	10 - 70 mm
Hel længde	280 mm
Spændvidde a	90 mm
øverste gribekæbe	prismeformet
Udførelse, kæber	U-form - prismeformet
Støtte	Trepunktskontaktflade
Materiale, tang	Fjederstål
Materiale, gribekæber	Krom-vanadium-stål

Overflade	forniklet
Produkttype	Gribetang

Tilbehør

Fjeder Type 10	708301 10
----------------	-----------