

**Garant****Slibelærred (A) robust, yderst fleksibelt, 230×280 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556790 40
GTIN	4045197808431
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Tætvævet, robust og **yderst fleksibelt** bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normalkorund (A)**. Ideel tilpasning til emnets geometri. **Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid.** Arkstørrelse 230×280 mm.

Meget **robust og højfleksibelt slibevæv** (olie- og petroleumssikkert). Tilpasser sig ideelt til emnets geometri. Kan rives med ren kant og lige med tråden i længderetning, uden at frynse.

**Anvendelse:**

Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

**Teknisk beskrivelse**

Korn	40
Finhedsgrad	grov
Slibemiddel	Korund
Slibemiddelforkortelse	A
Slibeblad, bredde	280 mm
Slibeblad, længde	230 mm
Produktnavnsegenskab	230×280 mm
Produkttype	Slibelærred

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Strygestål	556950
Gummislibeklods	557600