

Garant**Slibelærred (A) robust, yderst fleksibelt, 230×280 mm, Korn: 320****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 556790 320 |
| GTIN | 4045197808011 |
| Artikelklasse | 51E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætvævet, robust og **yderst fleksibelt** bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normalkorund (A)**. Ideel tilpasning til emnets geometri. **Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid.** Arkstørrelse 230×280 mm.

Meget **robust og højfleksibelt slibevæv** (olie- og petroleumssikkert). Tilpasser sig ideelt til emnets geometri. Kan rives med ren kant og lige med tråden i længderetning, uden at frynse.

Anvendelse:

Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-------------|
| Korn | 320 |
| Finhedsgrad | meget fin |
| Slibemiddel | Korund |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Slibeblad, bredde | 280 mm |
| Slibeblad, længde | 230 mm |
| Produktnavnsegenskab | 230×280 mm |
| Produkttype | Slibelærred |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Lak | betinget egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|-----------------|--------|
| Strygestål | 556950 |
| Gummislibeklods | 557600 |