

**Garant****Drevet værktøj aksialt, ER25, Type: 30-ER25-IM****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319901 30-ER25-IM
GTIN	4062406241667
Artikelklasse	31W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Udførelsen IKC – med keramikpakningsæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbseget.

Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik.

Bruges både på skive- og stjernerevolver. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 25 bar.

Kan bruges på alle CNC-drejmaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** revolver.

Drivkobling **DIN 5480**. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvendigt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Fordel:**

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

**Anvendelse:**

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepådsler) i revolveren.

**Passer til :**

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

**Leveringsomfang:**

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

### Specialtilbehør:

Passende indsætter Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745.

### Bemærk:

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel:**  
[www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)

- **IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.**

- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**

- **Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.**

Værktøjsspænding: ER25

b<sub>1</sub>: 68 mm

x: 64,9 mm

x<sub>2</sub>: 9,9 mm

Køling: ekstern

Maks. tryk: 25 bar

## Teknisk beskrivelse

Maks. tryk	25 bar
x <sub>2</sub>	9,9 mm
Køling	ekstern
x	64,9 mm
b <sub>1</sub>	68 mm
Adapter	ER25
VDI-størrelse	30
Værktøjsspænding	ER25
Produkttype	Drevet værktøj

## Tilbehør

Varia spændetangsholder VARIA VX3 Til ER-spændetænger 25 ER

319802 25

Varia spændetangsholder VARIA VX4 Til ER-spændetænger 25 ER

319804 25

