

**Garant****Slibelærred-sparerulle (A) robust, yderst fleksibel, 50 mm × 50 m, Korn: 400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556970 400
GTIN	4045197808226
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Tætvævet, robust og **yderst fleksibelt** bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normalkorund (A)**. Ideel tilpasning til emnets geometri. **Højeste slibeydelse og lang standtid.**

**Sparerulle i praktisk dispenserboks** med sprække til hurtig visuel bestemmelse af indholdet og afrivningskniv i høj kvalitet.

**Anvendelse:**

**Ideel til metal.** Også egnet til træ- og lakbearbejdning.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	meget fin
Højde, dispenser	205 mm
Dybde, dispenser	205 mm
Slibemiddel	Korund
Slibemiddelforkortelse	A

Spareruller, bredde	50 mm
Spareruller, længde	50 m
Produktnavnsegenskab	50 mm × 50 m
integreret afrivningskniv	ja
Produkttype	Slibelærred

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		