

Garant**Drevet værktøj radial, ER25, Type: 3025RIKDIM****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319915 3025RIKDIM
GTIN	4062406241704
Artikelklasse	31W

Beskrivelse**Udførelse:**

Kan bruges på alle CNC-drejmaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** revolver. Drivkobling **DIN 5480**. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvendigt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min⁻¹. Udførelsen IKD – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsejnet. Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik. Bruges på **skiverevolvere**. Højre udførelse. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 70 bar. Justering via **standard-pin-liste**.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklases komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepåse) i revolveren.

Passer til :

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krogngøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745.

Bemærk:

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.**
- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**
- **Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.**

Værktøjsspænding: ER25

l_1 : 81 mm

b_1 : 59,4 mm

b_2 : 46 mm

h_1 : 64 mm

x: 55 mm

Køling: intern

Teknisk beskrivelse

x	55 mm
l_1	81 mm
Køling	intern
b_1	59,4 mm
b_2	46 mm
h_1	64 mm
Adapter	ER25
VDI-størrelse	30
Værktøjsspænding	ER25
Produkttype	Drevet værktøj

Tilbehør

Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-spændepatronstørrelse 25

319804 25

Varia spændetangholder VARIA VX3 til ER-
spændepatronstørrelse 25

319802 25