

HOLEX**HT-patron, BT 40 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303459 20
GTIN	4062406240042
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.**
- **Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.**

Fordel:

- **Optimale overførbare drejningsmomenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque), hvilket garanterer processikkerheden.**
- **Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.**
- **Temperaturbestandighed op til 120 °C.**

Anvendelse:

Især ved svær spåntagning ved fræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Bemærk:

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	45 mm
Passende reduktionspatron	302160; 302155; 302150; 302165

Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udragende længde, A-mål	72,5 mm
Udvendig Ø D	49,25 mm
Adapter	BT 40 kort
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron