



Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT, SK 40, Spænde-Ø D1: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302027 20
GTIN	4062406240028
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
- Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Anvendelse:

- Til boring, rivning og til let og svær spåntagning ved fræsning.
- Optimale overførbare momenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque).
- Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Bemærk:

V = maks. justeringsområde!

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	20 mm
Nyttelængde L ₁	45,5 mm
Udragende længde, A-mål	64,5 mm

Udvendig Ø D	49,5 mm
Passende reduktionspatron	302160; 302165; 302150; 302155
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 20000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302160 6
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302155 3
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302160 8
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302160 4
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302155 4
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm	302155 16
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302160 14
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302160 5
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302160 12
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302160 3
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302155 6
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302155 8
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302155 12
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302160 10

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302155 5
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302160 16
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302155 14
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40