

**Garant****Skifteplade til magnetgriber, PA, Ø / højde: 120/40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	358716 120/40
GTIN	4062406241834
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skifteplade i polyamid PA6.

**Anvendelse:**

Udførelse af modkonturen af det færdige emne til formluttende afdrejning (maks. 50 o/min) og transport af komponenten. Forbindelse med magnetgriberen via 4 skruer.

**Bemærk:**

Skiftepladerne kan også fremstilles selv. Ud over spåntagning af emnegeometrier kan der også anvendes additive trykmetoder.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>1</sub>	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	90 mm
Højde, H <sub>2</sub>	27 mm
Højde, H <sub>1</sub>	40 mm
Produkttype	Magnetgriber

