

**HOLEX****Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, HSK-A 100, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307517 20
GTIN	4062406242091
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

**Anvendelse:**

- Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
- Til boring, rivning og fræsning.

**Specialtilbehør:**

Reduktionsbøsninger nr. 302135 – 302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.

**Bemærk:**

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Udragende længde, A-mål	105 mm
Udvendig Ø D	50 mm
L <sub>3</sub>	59 mm
Passende reduktionspatron	302155; 302160; 302165; 302150

Gevind M	M16×1
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-7
Form	A
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

## Tilbehør

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302160 6
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302155 12
Cylindrisk viskerkunststof Tap-Ø 20 mm	343720 20
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302160 12
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302155 14
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302160 14
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302155 5
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302160 16
	302155 8

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm 302160 4

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm 302160 5

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm 302160 8

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm 302160 3

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm 302155 16

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm 302155 6

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm 302160 10

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm 302155 4

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm 302155 3