

**Maskeringstapesæt, natur, Breddexlængde (mmxm): 24X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083769 24X50
GTIN	4062406242244
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.

Let kreppet tape med god klæbekraft til hurtig afdækning på glatte indendørs underlag. Temperaturbestandig op til 60 °C.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Klæbemiddel: Naturgummi

Tykkelse: 0,14 mm

Antal klæbebånd: 9

Teknisk beskrivelse

temperaturbestandig op til	60 °C
Farve	natur
Bæremateriale	Fladcrepe
Anvendelse	Samling

Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Afdækning
Anvendelse	Fiksering
Trækstyrke	3 N/mm
Klæbemiddel	Naturgummi
Mindst holdbar til	12 måned
Længde	50 m
Strækevne	10 %
Tykkelse	0,14 mm
Klæbekraft på stål	0,32 N/mm
Klæbebandstype	enkeltsidet
Lager luftfugtighed	50 %
Med liner	nej
Bredde	24 mm
Lagertemperatur	20 °C
Antal klæbeband	9
Produkttype	Klæbeband