

**Tekstiltape, sølvfarvet, Breddexlængde (mmxm): 48X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083765 48X50
GTIN	4062406241001
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stofklæbebånd med Hotmelt-lim til enkle klæbe- og reparationsopgaver. Takket være en PE-laminering er det også vandafvisende. Kan anvendes til en lang række afdæknings- og klæbeopgaver. Specielt til opgaver med høje krav til rivestyrken. Let at vikle og rive af og desuden yderst slidstærkt.

Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 2 uger.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Klæbebåndstype: enkeltsidet

Klæbemiddel: Syntesegummi

Tykkelse: 0,17 mm

Teknisk beskrivelse

temperaturbestandig op til	75 °C
Farve	sølvfarvet
Bæremateriale	Tekstil

Bemærk	overriveligt med hånden
Trækstyrke	3,5 N/mm
Klæbemiddel	Syntesegummi
Bredde	48 mm
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Emballering
Anvendelse	Klæbning
Længde	50 m
Med liner	nej
Strækevne	25 %
Lager luftfugtighed	50 %
Tykkelse	0,17 mm
Stoffinhed	32 mesh
Mindst holdbar til	12 måned
Klæbekraft på stål	0,75 N/mm
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Lagertemperatur	20 °C
Produktnavnsegenskab	sølvfarvet
Produkttype	Klæbebånd