

**Maskeringstapesæt, natur, Breddexlængde (mmxm): 18X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083769 18X50
GTIN	4062406242268
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.

Let kreppet tape med god klæbekraft til hurtig afdækning på glatte indendørs underlag. Temperaturbestandig op til 60 °C.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Klæbemiddel: Naturgummi

Tykkelse: 0,14 mm

Antal klæbebånd: 12

Teknisk beskrivelse

Mindst holdbar til	12 måned
temperaturbestandig op til	60 °C
Trækstyrke	3 N/mm
Klæbebåndstype	enkelt-sided

Anvendelse	Samling
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Afdækning
Anvendelse	Fiksering
Lager luftfugtighed	50 %
Lagertemperatur	20 °C
Tykkelse	0,14 mm
Klæbekraft på stål	0,32 N/mm
Med liner	nej
Klæbemiddel	Naturgummi
Farve	natur
Bredde	18 mm
Bæremateriale	Fladcrepe
Længde	50 m
Antal klæbebånd	12
Strækevne	10 %
Produkttype	Klæbebånd