

**PVC-klæbebånd, orange, Breddexlængde (mmxm): 50X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083793 50X33
GTIN	4062406242411
Artikelklasse	02A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.

Glat PVC-beskyttelsesbånd af tætsiddende blød PVC-folie.

Til beskyttelse af glatte underlag som f.eks. træ, aluminium eller glas.

Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 3 uger.

**Anbefaling:**

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

**Teknisk beskrivelse**

Lager luftfugtighed	50 %
temperaturbestandig op til	40 °C
Bredde	50 mm
Længde	33 m
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned

Strækevne	120 %
Trækstyrke	1,67 N/mm
Klæbekraft på stål	0,11 N/mm
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Tykkelse	0,13 mm
Lagertemperatur	20 °C
Farve	orange
Med liner	nej
Klæbemiddel	Naturgummi
Bæremateriale	PVC-folie
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Klæbning
Anvendelse	Afdækning
Bemærk	blødt at påføre
Produktnavnsegenskab	orange
Produkttype	Klæbebånd