

**Præcisionstapesæt, Bredde×længde (mm×m): 30X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.

Til skarpe farvekanter på glatte og let ru underlag, UV-bestandig.

- **Tynd standardafdækningstape af specialpapir (washi) til skarpe malingskanter på glatte og let ru underlag**
- **God vedhæftning og rivestyrke**
- **Anvendelsestid indendørs op til 3 måneder og udendørs op til 4 uger**

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Klæbemiddel: akrylat

Tykkelse: 0,08 mm

Antal klæbebånd: 8

Teknisk beskrivelse

Længde	50 m
Antal klæbebånd	8

Bredde	30 mm
Farve	orange
Klæbekraft på stål	0,11 N/mm
temperaturbestandig op til	100 °C
Med liner	nej
Lager luftfugtighed	50 %
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Lagertemperatur	20 °C
Strækevne	4 %
Tykkelse	0,08 mm
Mindst holdbar til	12 måned
Bemærk	UV-bestandig
Bemærk	overriveligt med hånden
Bemærk	skarp malingskant
Klæbemiddel	akrylat
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Afdækning
Trækstyrke	3,8 N/mm
Produkttype	Klæbebånd