

**PVC-klæbebånd, hvid, Bredde×længde (mm×m): 50X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083791 50X33
GTIN	4062406242398
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.

Glat PVC-beskyttelsesbånd af tætsiddende blød PVC-folie.

Til beskyttelse af glatte underlag som f.eks. træ, aluminium eller glas.

Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 3 uger.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Klæbemiddel: Naturgummi

Farve: hvid

Længde: 33 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 0,13 mm

Teknisk beskrivelse

Lager luftfugtighed	50 %
Med liner	nej

Klæbekraft på stål	0,11 N/mm
Farve	hvid
Strækkevne	120 %
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Klæbning
Anvendelse	Afdækning
Lagertemperatur	20 °C
temperaturbestandig op til	40 °C
Klæbemiddel	Naturgummi
Længde	33 m
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Tykkelse	0,13 mm
Trækstyrke	1,67 N/mm
Bemærk	blødt at påføre
Bredde	50 mm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Bæremateriale	PVC-folie
Produktnavnsegenskab	hvid
Produkttype	Klæbebånd