



## Fladespændepatron form AD, SK 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300245 12
GTIN	4062406242732
Artikelklasse	32A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

#### Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

### Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	12
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm

Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------