

**HOLEX****Fladspændepatron form AD med kølekanalboringer, SK 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300255 10
GTIN	4062406242800
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Med kølekanaler. Kan ikke låses.**

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Udvendig Ø D	35 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	10
Adapter	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD

Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------