

HOLEX**Fladspændepatron form AD med kølekanalboringer, SK 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300255 8
GTIN	4062406242794
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Med kølekanaler. Kan ikke låses.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD

Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 8 mm	309900 8
--	----------