

Garant**ER-monomøtrik, mini til HiRunER mini-spændetangspatron, Til ER: 11M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309618 11M
GTIN	4062406243487
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank, symmetrisk udførelse.

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Passer til :

HiRunER-Mini spændetangspatron.

Præcisions-ER-spændetangspatroner nr. 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle nr. 309757; 309758.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Norm: DIN 6499 D

Samlet længde L: 19,1 mm

Udvendig Ø D: 16 mm

Gevind: M20×1

Maks. tilspændingsmoment: 20 Nm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	19,1 mm
Gevind	M20×1

Udvendig Ø D	16 mm
Maks. tilspændingsmoment	20 Nm
Norm	DIN 6499 D
Produkttype	Spændemøtrik

Tilbehør

HiRunER rullenøgle til momentnøgle Type 11M	309758 11M
HiRunER rullenøgle Type 11M	309757 11M