

**Garant****ER-monomøtrik, mini til HiRunER mini-spændetangspatron, Til ER: 16M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309618 16M
GTIN	4062406243494
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slank, symmetrisk udførelse.

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

**Passer til :**

HiRunER-Mini spændetangspatron.

Præcisions-ER-spændetangspatroner nr. 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

**Specialtilbehør:**

ER-spændenøgle nr. 309757; 309758.

**Bemærk:**

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Norm: DIN 6499 D

Samlet længde L: 21,6 mm

Udvendig Ø D: 24 mm

Gevind: M24x0,75

Maks. tilspændingsmoment: 30 Nm

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	24 mm
Til ER	16 mm

Samlet længde L	21,6 mm
Gevind	M24×0,75
Maks. tilspændingsmoment	30 Nm
Norm	DIN 6499 D
Produkttype	Spændemøtrik

---

## Tilbehør

Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
HiRunER rullenøgle Type 16M	309757 16M
HiRunER rullenøgle til momentnøgle Type 16M	309758 16M