

**Garant****Fræserhovedadapter med kølekanal, HSK-A 100 A = 160, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306691 16
GTIN	4062406243753
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	17 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
passende specialnøgle nr. 309840	16
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Udvendig Ø D	38 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Adapter	HSK-A 100 A = 160
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

## Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm	309860 16
Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16