

**Garant****Krympepatron slank, med kølekanal., SK 40 A = 160, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302336 8
GTIN	4062406243647
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!**
- **Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).**
- **Med kølekanaler.**

**Anvendelse:**

- **Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.**

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	30,9 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Kølekanaler	Ikke låsbar
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Adapter	SK 40 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron