

**Garant****Stikdrejeholder 45°, højre, Skaft- / stikbredde w: 25/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273762 25/2
GTIN	4062406243883
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til fridrejeoperationer direkte på en ansats til at fremstille fristik til gevind- og slibearbejder.

**Bemærk:**

- $\text{ØD}_{\text{min}} = 30 \text{ mm}$  (ved  $w = 3$ ).
- $\text{ØD}_{\text{min}} = 35 \text{ mm}$  (ved  $w = 2$ ).
- **Skal kun anvendes med fuldradius-stikdrejeplade nr. 273735 – 273739.**
- **Intet standardiseret frigang iht. DIN 509.**

Indvendig køling: nej

Stikbredde W: 2 mm

$t_{\text{min}}$ : 0,5 mm

min. stikbredde y: 0,35 mm

Funktionsbredde  $L_4$ : 28 mm

Hovedlængde  $L_1$ : 33 mm

Samlet længde L: 150 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	150 mm
Stikbredde W	2 mm
Funktionsbredde $L_4$	28 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Hovedlængde $L_1$	33 mm
Skaftstørrelse	25 mm

min. stikbredde y	0,35 mm
t <sub>min</sub>	0,5 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Klemmeskrue Type 5	279815 5
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Klemmeskrue	279903
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600