

HOLEX**Mini-LED-lampe, Type: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081573 7
GTIN	4062406242473
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakte og stærke LED-akku-lamper til mobil anvendelse. Takket være deres kompakte størrelse egner de sig perfekt til brug som håndlampe. De justerbare magnetiske fødder muliggør desuden stationær brug.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel.

Teknisk beskrivelse

ATEX-zone	Ingen
Batteritype	Lithium-ion
Lyskilde	LED-modul
Samlet længde	89 mm

Vægt	255 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Lysnet, trin 2	350 lm
Lysnet	100 lm
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysvarighed, trin 2	4 h
Akku-kapacitet	2,6 Ah
Totalbredde	30 mm
Samlet højde	95 mm
Brændetid	10 h
Batterispænding	3,7 V
Antal medfølgende akkuer	1
Lysnet, trin 3	700 lm
Lysvarighed, trin 3	2 h
Produkttype	Lampe