

Garant**ER-hydrospændetang med omløbermøtrik ER25, Ø d: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319742 16
GTIN	4062406244040
Artikelklasse	31W

Beskrivelse**Udførelse:**

Høj fleksibilitet, til anvendelse ved drejning i statisk spændetangsholder, men også ved drevne værktøjer. Optimale rundløbsegenskaber.

Til drevet værktøj med udvendigt gevind.

Fordel:

- **Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver optimale emneoverflader og forøgelse af standtiderne.**
- **Hurtig og enkel håndtering.**
- **Fleksibel anvendelse af mellembøsninger.**
- **Perfekt centrering.**

Anvendelse:

Egnet til boring, rivning, forsækning og brug af borestænger.

Teknisk beskrivelse

Ø d ₂	46 mm
Gevind M	M32×1,5
Ød	16 mm
Længde L	49 mm

Produkttype

Spændehoved