

Garant**ER-hydrospændetang med udvendigt gevind ER32, Ø d: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319747 12
GTIN	4062406244095
Artikelklasse	31W

Beskrivelse**Udførelse:**

Høj fleksibilitet, til anvendelse ved drejning i statisk spændetangsholder, men også ved drevne værktøjer. Optimale rundløbsegenskaber.

Til drevet værktøj med indvendigt gevind.

Fordel:

- **Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver optimale emneoverflader og forøgelse af standtiderne.**
- **Hurtig og enkel håndtering.**
- **Fleksibel anvendelse af mellembøsninger.**
- **Perfekt centrering.**

Anvendelse:

Egnet til boring, rivning, forsækning og brug af borestænger.

Teknisk beskrivelse

Længde L	58,3 mm
Ød	12 mm
Ø d ₂	50 mm
Gevind M	M40×1,5

Produkttype

Spændehoved