

Garant**eco-stikholder, aksial, venstre, HSK-T 63, til klingehøjde H: 32mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	318845 32
GTIN	2050002039520
Artikelklasse	36D

Beskrivelse

Anvendelse:

Som holder til stikklinger med kølemiddeloverførsel fra alle gængse producenter. Ikke nødvendige overføringshuller kan lukkes med de medfølgende skruer. Inklusive kuglesprøjtedyse.

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	75 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Spids-midterforskydningf	32 mm
til klingehøjde H	32 mm
Placering i forhold til værktøjsakse	aksial
Værktøjsposition	Venstre
Adapter	HSK-T 63
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Produkttype	Afstikholder

