

**BENNING****Multimeter, Producentbetegnelse: MMP3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Artikelklasse	47A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabilt kunststofkabinet med stort LCD-display på 3 1/2 tomme, 4 tommer eller 4 3/4 tommer.

**Anvendelse:**

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Digitalt multimeter i lommeformat. Lille og smalt (132×86×19 mm) – vejer kun 130 g.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Leveringsomfang:**

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

**Teknisk beskrivelse**

Frekvens	1 mHz – 5 MHz
Målemetode	RMS
Vekselspænding AC	0,1 mV – 600 V
Modstand	0,1 Ω - 40 MΩ

Grundpræcision	0,6 %
Jævnspænding DC	0,1 mV – 600 V
Antal medfølgende batterier	2
Hukommelsesfunktion	HOLD
Displayomfang	5000
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 LR44
Overspændingskategori	CAT III 300 V
Overspændingskategori	CAT II 600 V
Kalibrering	I3
Kapacitans	10 pF – 100 µF
Energiforsyning	Batteridrevet
Materiale, hus	Kunststof
Produkttype	Multimeter

## Services

KalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkKS-kalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype LR44	081560 LR44
--	-------------