

Garant**Performance-fræsepatron med kølekanalboring Form ADB, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300398 6
GTIN	4062406245610
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Alle skafter slebne efter hærkning.
- Inklusive 4 kølekanalboringer.

Fordel:

- Ingen fræserudtræk eller pludselige bevægelser.
- Optimeret udvendig kontur – dæmpende egenskaber.
- Behagelig håndtering takket være differentialegevindet.
- Skaftbrud på fræsere er usandsynligt.
- Præcisionsudførelse.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB. Best egnet til TPC-fræsere og anvendelser med høj tilspænding. Ingen fræserudtrækning, nøjagtigt rundløb, **processikkerhed!**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	26,7 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm

Spænde-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	22,5 mm
Adapter	SK 50 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
	308740 50

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgler til anræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændenøgler til anræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Anræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50