

**Garant****ER-spændetangspatron Form AD, BT 30 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303690 25
GTIN	4062406249588
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Med RFID/Balluffchip-boring.

- **Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.**
- **Spændemøtrik afbalanceret ( $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$ ).**
- **Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.**

**Fordel:**

Takket være **dobbeltkontakten af konus og plananlæg** opnås en mere stabil og præcis opspænding:

- **Bedre overfladekvalitet**
- **Længere værktøjsstandtider**
- **Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)**
- **Bedre rundløbsnøjagtighed**

En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive ER-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændetænger nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680– 309720 eller 613300, ER-spændemøtrik nr. 309610.

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Bemærk:**

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

## Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1 - 16 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm
Til ER-spændetænger	25
a	1 mm
ER-spændenøgle nr. 309680	25
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309580	25
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Adapter	BT 30 kort
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Udførelse	BT-DC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
--	-----------