

Garant**Fræserhovedadapter Form AD, BT 40 kort, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303800 32
GTIN	4062406250553
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Med RFID / Balluffchip-boring og kølekanalboringer.

Fordel:

Takket være **dobbeltkontakten af konus og plananlæg** opnås en mere stabil og præcis opspænding:

- **Bedre overfladekvalitet**
- **Længere værktøjsstandtider**
- **Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)**
- **Bedre rundløbsnøjagtighed**

En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

Leveringsomfang:

Inkl. fræterspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308806. Specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	50 mm
passende specialnøgle nr. 309840	32

Dorn-Ø d ₁	32 mm
Udvendig Ø D	78 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
a	1 mm
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	BT 40 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Udførelse	BT-DC
Produkttype	Fræserhovedadapter