

Garant**Krympepatron Form AD, BT 30 kort, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303830 8
GTIN	4062406250614
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
- Egnede til krympning af HSS- og HM-værktøjer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang).
- Med RFID/Balluffchip-boring.

Fordel:

Takket være **dobbeltkontakten af konus og plananlæg** opnås en mere stabil og præcis opspænding:

- **Bedre overfladekvalitet**
- **Længere værktøjsstandtider**
- **Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)**
- **Bedre rundløbsnøjagtighed**

En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB), nr. 308760 – 308806,
krympeforlænger nr. 302410 – 302417,
krympeapparater nr. 354210 – 354400.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	21 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Spænde-Ø D ₁	8 mm
a	1 mm
Adapter	BT 30 kort
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Udførelse	BT-DC
Produkttype	Krympepatron