

**Garant****Parallelklodser, sæt, magnetisk underside, smal, Længde: 125mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	366320 125
GTIN	4062406250478
Artikelklasse	31Z

## Beskrivelse

**Udførelse:****Nøjagtighed:** Højdetolerance  $\pm 0,01$  mm; breddetolerance  $\pm 0,02$  mm.**Hårdhed:** 50-55 HRC.**Fordel:**

- **Fleksibel anvendelse takket være integrerede stavmagneter på undersiden.**
- **Reduktion af klargøringstiden.**

## Teknisk beskrivelse

Bredde	5 mm
Antal lister	5 par
Højde	20 mm
Højde	30 mm
Højde	35 mm
Højde	37 mm

Højde	39 mm
Produkttype	Parallelklodser

## Tilbehør

Parallelklodser, par, 125×5Magnetisk underside Højde 39 mm	366323 39
Parallelklodser, par, 125×5Magnetisk underside Højde 30 mm	366323 30
Parallelklodser, par, 125×5Magnetisk underside Højde 20 mm	366323 20
Parallelklodser, par, 125×5Magnetisk underside Højde 37 mm	366323 37
Parallelklodser, par, 125×5Magnetisk underside Højde 35 mm	366323 35