

Garant**Parallelklodser, sæt, magnetisk underside, smal, Længde: 160mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	366320 160
GTIN	4062406250485
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse

Udførelse:**Nøjagtighed:** Højdetolerance $\pm 0,01$ mm; breddetolerance $\pm 0,02$ mm.**Hårdhed:** 50-55 HRC.**Fordel:**

- **Fleksibel anvendelse takket være integrerede stavmagneter på undersiden.**
- **Reduktion af klargøringstiden.**

Teknisk beskrivelse

Højde	25 mm
Højde	37 mm
Højde	42 mm
Højde	45 mm
Højde	47 mm
Antal lister	5 par

Bredde	5 mm
Produkttype	Parallelklodser

Tilbehør

Parallelklodser, par, 160×5Magnetisk underside Højde 47 mm	366324 47
Parallelklodser, par, 160×5Magnetisk underside Højde 25 mm	366324 25
Parallelklodser, par, 160×5Magnetisk underside Højde 45 mm	366324 45
Parallelklodser, par, 160×5Magnetisk underside Højde 42 mm	366324 42
Parallelklodser, par, 160×5Magnetisk underside Højde 37 mm	366324 37