

Garant**Parallelklodser, sæt, magnetisk underside, smal, Længde: 90mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	366320 90
GTIN	4062406250461
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse

Udførelse:**Nøjagtighed:** Højdetolerance $\pm 0,01$ mm; breddetolerance $\pm 0,02$ mm.**Hårdhed:** 50-55 HRC.**Fordel:**

- **Fleksibel anvendelse takket være integrerede stavmagneter på undersiden.**
- **Reduktion af klargøringstiden.**

Teknisk beskrivelse

Antal lister	5 par
Højde	15 mm
Højde	23 mm
Højde	28 mm
Højde	30 mm
Højde	32 mm

Bredde	5 mm
Produkttype	Parallelklodser

Tilbehør

Parallelklodser, par, 90×5Magnetisk underside Højde 30 mm	366322 30
Parallelklodser, par, 90×5Magnetisk underside Højde 32 mm	366322 32
Parallelklodser, par, 90×5Magnetisk underside Højde 23 mm	366322 23
Parallelklodser, par, 90×5Magnetisk underside Højde 15 mm	366322 15
Parallelklodser, par, 90×5Magnetisk underside Højde 28 mm	366322 28