



Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-Ø d1: 40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301017 40
GTIN	4062406251901
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Leveringsomfang:

Inkl. fræser-spændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræser-spændeskruer nr. 309860; 309861.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	88 mm
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Ekstra fræser-spændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Udragende længde, A-mål	50 mm
Fræsedornslængde L ₄	27 mm
passende specialnøgle nr. 309840	40

Spænde-Ø D ₁	40 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter