

**Kombi-fræser-/dornadapter Form A, SK 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300875 32
GTIN	4062406251796
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring. Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Anvendelse:

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	38 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	32
Udvendig Ø D	58 mm
passende specialnøgle nr. 309840	32
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	24 mm

Dorn-Ø d ₁	32 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 50 mm	309860 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Medbringerring Til dorn-Ø 32 mm	309870 32
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm	309860 32
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50