

**Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301027 32
GTIN	4062406251949
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.**
- **Kort længde uden for maskinspindelen.**
- **Større krave-kontaktflade.**
- **Med RFID / Balluffchip-boring.**

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	24 mm
Dorn-Ø d ₁	32 mm
Udvendig Ø D	78 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Udragende længde, A-mål	100 mm
passende specialnøgle nr. 309840	32

Spænde-Ø D ₁	27 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter