



Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-Ø d1: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301017 32
GTIN	4062406251895
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	50 mm
passende specialnøgle nr. 309840	32
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Fræsedornslængde L ₄	24 mm
Dorn-Ø d ₁	32 mm
Udvendig Ø D	78 mm

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter