



Fræserhovedadapter Form ADB, SK 50 kort, Dorn-Ø d1: 50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301097 50
GTIN	4062406251994
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- **Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.**
- **Kort længde uden for maskinspindelen.**
- **Større krave-kontaktflade.**
- **Med RFID / Balluffchip-boring.**

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserpændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserpændeskruer nr. 309860; 309861.

Teknisk beskrivelse

Ekstra fræserpændemøtrik nr. 309860 / 309861	50
Dorn-Ø d ₁	50 mm
passende specialnøgle nr. 309840	50
Udragende længde, A-mål	70 mm
Udvendig Ø D	128 mm
Fræsedornslængde L ₄	30 mm

Spænde-Ø D ₁	50 mm
Adapter	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter