



## Fræserhovedadapter Form ADB, SK 50 kort, Dorn-Ø d1: 27mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301097 27
GTIN	4062406251963
Artikelklasse	32A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

#### Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

#### Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

### Teknisk beskrivelse

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Udvendig Ø D	60 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	21 mm
Udragende længde, A-mål	35 mm

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Adapter	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter