

HOLEX**HOLEX Pro Steel HM-sletfræser HPC, TiAlN, Ø DC: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203623 16
GTIN	4062406252076
Artikelklasse	12X

Beskrivelse**Udførelse:**

Til **sletbearbejdning**. Speciel geometri til optimal spåntransport. Til **periferifræsning som sletbearbejdning**. Meget stabil udførelse takket fære den forstærkede kerne.

Teknisk beskrivelse

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Samlet længde L	108 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,16 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Spiralvinkel	45 grader
Skær-Ø D _c	16 mm
Skærlængde L _c	48 mm
Tilspændingsretning	Vandret
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,089 mm
Tolerance, nom. Ø	0 / -0,03
Antal tænder Z	6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Serie	Pro Steel
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,1×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	70 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------