



Fræserhovedadapter Form ADB, SK 50 kort, Dorn-Ø d1: 60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301097 60
GTIN	4062406252069
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Bemærk:

Med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.

Teknisk beskrivelse

passende specialnøgle nr. 309840	60
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	60
Udvendig Ø D	128 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Dorn-Ø d ₁	60 mm

Fræsedornslængde L ₄	40 mm
Spænde-Ø D ₁	60 mm
Adapter	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter