

HOLEX**Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD, SK 40 kort, MK indvendig: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301165 3
GTIN	4062406252182
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Slebet indvendigt og udvendigt.**
- **Med Balluff-/RFID-chip-boring.**

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	40 mm
Morsekonus indv.	3
Udragende længde, A-mål	70 mm
Adapter	SK 40 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 12000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 µm
Produkttype	Holdeadapter

