

**Reduktionspatron til MK-skaft Form ADB, SK 40 kort, MK indvendig: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301245 1
GTIN	4062406252236
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Slebet indvendigt og udvendigt.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	25 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm
Morsekonus indv.	1
Adapter	SK 40 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 µm
Produkttype	Holdeadapter

