

**Reduktionspatron til MK-skaft Form ADB, SK 40 kort, MK indvendig: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301245 2
GTIN	4062406252243
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Slebet indvendigt og udvendigt.**
- **Med Balluff-/RFID-chip-boring.**

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	50 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Morsekonus indv.	2
Adapter	SK 40 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 µm
Produkttype	Holdeadapter

