

**Garant****Finspindelsæt Ø 9,75 – 152,1 mm, Tilslutning: ER40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237509 ER40
GTIN	4045197808523
Artikelklasse	21F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til Ø-område 9,75 - 152,1 mm. **Modulært finspindelværktøj ER, kan adapteres direkte til en ER40-spændetangpatron.** Levering i ABS-kunststofboks.

- **Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg. Justeringsnøjagtighed 0,002mm i Ø via nonius.**
- **I 0-stilling uden værktøj afbalanceret ved Q2,5 / 6000 min<sup>-1</sup>.**
- **Omdrejningstal maks. 10000 min<sup>-1</sup>.**
- **Køling vha. kølemiddeldyse, optimalt kølemiddeltryk 10 – 20 bar, mindst 5 bar.**
- **Skyder kan fastklemmes radiale.**

**Leveringsomfang:**

1 finspindelhoved: ER40

1 platteholder af hver: Nr. 237517 str. 1 til Ø 25 – 37 mm

Nr. 237517 str. 2 til Ø 37 – 89 mm

Nr. 237517 str. 3 til Ø 89 – 152,1 mm

1 bro: Nr. 237518 str. 2 til Ø 101,1 – 152,1 mm

1 platteholder (maks. uddrejningslængde): Nr. 237519 til Ø 25 - 63 mm (90 mm)

1 fyldstykke: Nr. 237520 til Ø 63 – 152,1 mm

1 borestang af hver (maks. uddrejningslængde): Nr. 237521 str. 1 til Ø 9,75 – 18 mm (50 mm)

Nr. 237521 str. 2 til Ø 18 – 25 mm (77 mm)

1 nøgle med greb af hver: Nr. 625920 str. 8IP

Nr. 625920 str. 10IP

1 indvendig sekskantnøgle: Nr. 627424 str. 4

2 cylinderskruer: Nr. 237522 str. M5×12

2 mellemskiver: Nr. 237523

2 tallerkenfjedre: Nr. 237524

#### Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 239652 (8IP3; 1,28 Nm) til borestang nr. 237521 str.

1.<br>Vendeplatteskrue nr. 239653 (8IP; 1,28 Nm) til borestang nr. 237521 str. 2 og platteholder nr. 237517 str. 1 og str. 2.<br>Vendeplatteskrue nr. 239653 (10IP1; 2,8 Nm) til platteholder nr. 237517 str. 3.

#### Bemærk:

passende vendeskærsplatte **CCGT0602..** og **CCGT09T3..** (f.eks. nr. 237695 / 237698), skal bestilles separat.

Pas på skærorientering  $\pm 20^\circ$  ved uddrejningscyklus!

## Teknisk beskrivelse

Tilslutning	ER40
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

## Tilbehør

Fyldestykke	237520
Cylinderskrue Type M5X12	237522 M5X12
Underlagsskive	237523
platteholder Type 3	237517 3
Sekskant-skruetrækker, med T-grebog kuglehoved sekskant 4 mm	627424 4
Borestang Type 2	237521 2
Tallerkenfjeder	237524

Kærvtandelement	237519
Skruetrækker til Torx Plus®, med fanegreb Torx Plus®-profil 8IP	625920 8IP
platteholder Type 1	237517 1
platteholder Type 2	237517 2
Skruetrækker til Torx Plus®, med fanegreb Torx Plus®-profil 10IP	625920 10IP
Borestang Type 1	237521 1
Bro Type 2	237518 2