

**Reduktionspatron til MK-skaft Form ADB, SK 50 kort, MK indvendig: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301255 4
GTIN	4062406252298
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Slebet indvendigt og udvendigt.**
- **Med Balluff-/RFID-chip-boring.**

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Rundløbsnøjagtighed: $\leq 8 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 95 mm

Udvendig \varnothing D: 48 mm

Teknisk beskrivelse

Morsekonus indv.	4
Udvendig \varnothing D	48 mm
Udragende længde, A-mål	95 mm
Adapter	SK 50 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 8 \mu\text{m}$

Produkttype

Holtheadapter